



Taraud machine HSS-E 6H, TiN, M× pas: 16X1,5



Données de commande

N° commande	137150 16X1,5
GTIN	4045197079718
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Surface présentant une dureté superficielle élevée. A utiliser avec une **émulsion** (min. 8 %).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 137160.

Angle de flanc: 60 degré

Norme de filetage: DIN 13

Entrée: C

Angle d'hélice: 40 degré

Arrosage interne: false

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 3xD pour les trous borgnes

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L_{tot} : 100 mm

Ø queue: 12 mm

Carré corps: 9 mm

Ø perçage: 14,5 mm

Description technique

Filetage Ø	16 mm
Nombre de dents Z	3
Ange d'attaque	50 degré

Nombre de goujures	3
Pas de filetage	1,5 mm
Ø perçage	14,5 mm
Ø queue	12 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Carré corps	9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	32 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	MF 16×1,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert