

Garant
Taraud machine HSS-E-PM Type CS, TiN, MF: 22X1,5

Données de commande

N° commande	132835 22X1,5
GTIN	4045197073617
Classe d'article	11H

Description
Exécution:
Avec affûtage.

 (Type CS) entrée sur 2 – 3 filets. **Revêtement TiN.** A utiliser avec une **émulsion** (min. 8 %).

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 374

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L: 125 mm

 Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 20,5 mm

Description technique

Pas de filetage	1,5 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	20,5 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	22 mm
Ø queue D _s	18 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	14,5 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 374
Profondeur de filetage	66 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M22×1,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	CS
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	28 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	17 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

