

**Garant**
**APHT 060204 FR, PCD, Type: ALU**


## Données de commande

N° commande	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Classe d'article	21L

## Description

### Exécution:

Plaquette de fraisage PCD avec une arête de coupe.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

**$a_{p\max} = 2,5$  mm.**

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 mm

## Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance $f_z$ par dent	0,1 mm
Série	Softcut®
Type	ALU
Code ISO plaquette	APHT 060204 FR
Nuance	PCD

Type d'outils	PCD
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1000 m/min	N
CuZn	adaptée	800 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		