

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Type: HART****Données de commande**

N° commande	212218 HART
GTIN	4062406358617
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Avec revêtement pour une détection optique de l'usure.

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Monter avec un couple de serrage de 0,9 Nm.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Avance f_z par dent: 0,13 mm

Code ISO plaquette: RDHX 0702 MOTN

Type: CARB

Description technique

Code ISO plaquette	RDHX 0702 MOTN
Type d'outils	CBN
Type	CARB
Nuance	CBN925

Avance f_z par dent	0,13 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	350 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	300 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	300 m/min	H
Fonte GG(G)	adaptée	500 m/min	K
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		