

Garant**Taraud machine, non revêtu, M: M3,5****Données de commande**

N° commande	131700 M3,5
GTIN	4045197070036
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Modèle robuste avec hélice à gauche 15°.****Avantage(s):****Particulièrement recommandés pour les coupes interrompues** (p. ex. rainure longitudinale dans l'alésage).

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,6 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 4 mm

Carré corps □: 3 mm

Ø perçage: 2,9 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	3,5 mm
Pas de filetage	0,6 mm
Ø perçage	2,9 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	4 mm

Longueur totale L	56 mm
Carré corps □	3 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	10,5 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M3,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Angle d'hélice	15-20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	9 m/min	K
Huile	adaptée		

av. arrosage max.

moyennement adaptée