

Garant**Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 50S****Données de commande**

N° commande	363000 50S
GTIN	4062406355531
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l'aide d'une plaque intermédiaire.**
- **Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.**
- **Interface d'automatisation.**
- **Système génial de changement des mors sans outil.**
- **Force de serrage jusqu'à 25 kN avec couple de 90 Nm.**
- **Commande rapide et intuitive.**
- **Précision de répétabilité <0,01 mm.**
- **Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.**
- **Ecrou de broche avec ou sans fonction d'oscillation.**
- **Bord de serrage pour brides de serrage.**
- **Réglage central à l'aide d'une clé à ergots.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 – 363045.

Livraison:

Rail de base, broche, écrous de broche, **protection de broche 363083.**

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363010 – 363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

Description technique

B	50 mm
B	80 mm
Couple maximal	40 Nm
Rainure longitudinale	20 mm
Force de serrage maximale	16 kN
Dim. ouvertures de clés	7 mm
Dim. ouvertures de clés	3 mm
Plage de serrage S2	49 - 94 mm
Série	Xtric
L	125 mm
Hauteur H	30 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Xtric 50
Poids	1,8 kg
Plage de serrage S1	0 - 51 mm
Mesure étalon face inférieure	52 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Broche de rechange pour XTRIC Type 50S	363084 50S
--	------------