

**Garant**
**Taraud machine Type B extra long, non revêtu, M: M6**

**Données de commande**

N° commande	131760 M6
GTIN	4045197070258
Classe d'article	11H

**Description**
**Exécution:**
**Affûtage GUN.**
**Avec queue extra longue.**
**≤ M10: queue suivant DIN 371;**
**≥ M12: queue suivant DIN 376.**
**Avantage(s):**
**Idéal pour le taraudage de pièces d'accès difficile.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: Norme usine

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 125 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5 mm

**Description technique**

Ø perçage	5 mm
Pas de filetage	1 mm
Filetage Ø	6 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Norme	Norme usine

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	18 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M6
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

