

**Garant****Rail de base, Type: 1050****Données de commande**

N° commande	361115 1050
GTIN	4045197809308
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié. Graduation laser pour prépositionnement des modules de serrage. Rainure latérale pour brides de serrage et rainures transversales pour alignement sur la table de la machine.

L'étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105 – 361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123 – 361137.

**Adapté(s) pour:**

Modules de serrage 361105 – 361110.

**Accessoire(s):**

Brides de serrage 361165, plaque adaptatrice pour GARANT ZeroClamp 361170, boulons 360025 réf. 18M16 et réf. 18M16/138.

**Remarque(s):**

Taquets appropriés, voir 375365.

À partir de la réf. 650, des alésages GARANT ZeroClamp sont disponibles sur demande.

**Description technique**

Largeur B	125 mm
Longueur L	1054 mm
Poids	40 kg
Hauteur H	48 mm
Nombre d'alésages ZC	Sur demande

Pour code couleur	Xpent1-2
Série	Xpent
Exécution	Systemes de serrage à point zéro
Type de produit	Accessoires d'alignement

## Accessoires

Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 16 mm	375365 16
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 28 mm	375365 28
Bride de serrage Type CS0	361165 CS0
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 24 mm	375365 24
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 14 mm	375365 14
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 22 mm	375365 22
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 12 mm	375365 12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16/138	360025 18M16/138
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 18 mm	375365 18
Taquet étagé, rectifié Dim. rain. b1 de la machine 10 mm	375365 10
Bride de serrage Type CS1	361165 CS1