

Garant
Fraise carbure monobloc composite, coupe tirante, Diamant, Ø h10 DC: 12mm

Données de commande

N° commande	209546 12
GTIN	4062406362348
Classe d'article	100

Description
Exécution:

Tranchant d'outil spécifiquement optimisé pour l'usinage optimal de matériaux composites.

Cotes similaires à **DIN 6527 longue**.

Hélice à droite, **coupe tirante** pour usage normal.

Description technique

Longueur de coupe L_c	26 mm
Ø dents D_c	12 mm
Avance f_z pour le rainurage dans le PRFV/PRFC	0,038 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	36 mm
Longueur totale L	83 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Angle d'hélice	8 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,24 mm
Ø queue D_s	12 mm
Tolérance Ø nominal	h10

Ø de détalonnage D_1	11,6 mm
Nombre de dents Z	8
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$1 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	noir
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	100 m/min	N
POM GF25	adaptée	100 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	100 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	100 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	100 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	100 m/min	N
Hybride	adaptée		
Honeycomb Sandwich	adaptée	195 m/min	N
PRFC	adaptée	145 m/min	N
PRFV, PRFC	adaptée	145 m/min	N
Graphite	adaptée	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		