

**Garant**
**Alésoir en carbure monobloc HPC Trous borgnes, TiAlN, Ø nom. DC: 8,03 mm**


## Données de commande

N° commande	164392 8,03
GTIN	4045197363626
Classe d'article	10N

## Description

### Exécution:

**Adaptée CN** avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision**. Pour une **précision de concentricité** et une **sécurité de process optimales**. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'**utilisation HPC** afin de réduire les coûts de fabrication.

### Tolérances de fabrication des alésoirs :

Ø 0,5 et nombre entier : H7 suivant DIN 1420  
 Dimensions 1/100 Ø 3,97 – 12,03 : +0,004/0  
 Avec arêtes courtes, goujures droites.

### Utilisation:

Pour l'**alésage HPC/HSC** de **trous borgnes**.

Tolérance Ø alésage: 0 / 0,004

Nombre de dents Z: 6

Tolérance Ø alésage: 0 / 0,004

Longueur de coupe  $L_c$ : 16 mm

Longueur de col  $L_1$ : 60 mm

Longueur totale L: 100 mm

Nombre de dents Z: 6

Ø queue  $D_s$ : 8 mm

## Description technique

Ø nom. $D_c$	8,03 mm
Tolérance de queue	h6
Longueur de col $L_1$	60 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	16 mm
Nombre de dents Z	6
Ø de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	7,9 mm
Tolérance Ø alésage	0 / 0,004
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Arrosage interne	oui
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Outils d'alésage avec arêtes fixes