

Garant**Taraud machine HSS-E, nitruré et vaporisé, M: M24****Données de commande**

N° commande	131920 M24
GTIN	4045197070746
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

Affûtage GUN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 21 mm

Description technique

Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	24 mm
Ø perçage	21 mm
Pas de filetage	3 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	18 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	14,5 mm

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	72 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M24
Revêtement	nituré et vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		