

Garant**Taraud machine HSS-E, vaporisé, G: G3/4****Données de commande**

N° commande	133325 G3/4
GTIN	4045197301604
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

Affûtage GUN. Guide d'entrée avec rainures de lubrification.

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 26,44 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Carré corps □: 16 mm

Ø perçage: 24,5 mm

Description technique

Pas de filetage	1,814 mm
Filets au pouce	14
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	26,44 mm
Ø perçage	24,5 mm

Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	20 mm
Longueur totale L	140 mm
Carré corps □	16 mm
Profondeur de filetage	79,32 mm
Taille de filetage	G3/4
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5156
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		

av. arrosage max.

moyennement adaptée