

Garant**Contrôle de bris d'outil XCONTROL, Type: 1****Données de commande**

N° commande	359400 1
GTIN	4062406370596
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

XCONTROL – Palpeur de mesure d'outil tactile pour la **surveillance du bris d'outil** et la **mesure de longueur d'outil**. (Précision de mesure +/- 0,01 mm et précision de répétabilité +/- 0,005 mm.

- **Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain.**
- **La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.**
- **Uniquement en combinaison avec XCONNECT 359455 1.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières = IP 67.**
- **Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d'un technicien de service.**
- **Aucune intervention nécessaire dans le système d'exploitation de la machine-outil!**
- **Possibilité de mesurer ou de tester les forets à partir de Ø 0,3 mm.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour le contrôle de casse d'outil et la surveillance de procédé sur une machine-outil automatisée ou sur une commande multi-machine.

Pour la mesure de la longueur d'outil et le transfert automatique des données sur machine.

Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect 359455 1.

Livraison:

Avec pile CR2.

Accessoire(s):

Clé de transfert XCONNECT 359455 1, bride de serrage 363081 80.

Remarque(s):

L'article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.

Description technique

Indice de protection IP	IP 67
Ø surface de palpage à ressort	29 mm
Hauteur	105 mm
Largeur	53 mm
Longueur	71,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Précision de répétabilité - mesure de longueur	±0,005 mm
Ø alésage min.	0,3 mm
Précision de mesure - mesure de longueur	±0,01 mm
Série	Xcontrol
Type de produit	Palpeur