

Garant**Palpeur 3D sans fil numérique avec touche (Ø 4 mm) XTOUCH, Ø bille: 4mm****Données de commande**

N° commande	359450 4
GTIN	4062406370602
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- Possibilité de transfert des valeurs mesurées en combinaison avec GARANT Xconnect 359455 1.
- Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain. La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.
- Précision élevée. Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d'alésage, d'arêtes de référence et le réglage des axes.
- Réglage simple et aisé de la concentricité.
- Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z = 7 mm).
- Boîtier métallique compact.
- Étanche à l'eau et aux poussières = IP 67.
- Position de rupture.
- Guidage par menus simple.
- Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d'un technicien de service.
- Aucune intervention nécessaire dans le système d'exploitation de la machine-outil!
- Minimisation des pièces de rebut.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect 359455 1.

Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d'alésage, d'arêtes de référence et le réglage des axes. Un fonctionnement manuel sans transmission radio (sans XCONNECT) est également possible.

Livraison:

Avec pile CR2 et touche 359505 réf. 4.

Accessoire(s):

Clé de transfert XCONNECT 359455 1.

Remarque(s):

Touche adaptée 359505 4. L'article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.

Description technique

Type de pile	Pile bouton
Course de déviation x, y, z chacun	7 mm
Ø queue	16 mm
Largeur boîtier	67 mm
Précision de mesure	< 0,01 mm
Longueur totale (boîtier et touche)	134 mm
Touche de rechange	359505 4
Lecture	0,005 mm
Profondeur boîtier	39 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 67
Course de réglage	± 0,4 mm
Nombre de piles incluses	1
Longueur libre touche de palpation	40 mm
Longueur boîtier	82 mm
Poids	0,52 kg
Série	XTOUCH

Type de produit

Palpeur

Accessoires

Touche pour palpeur 3D Ø bille D 4 mm

359505 4