

**Garant**
**Taraud machine HSS-E, nitruré et vaporisé, M: M14**

**Données de commande**

N° commande	131920 M14
GTIN	4045197070715
Classe d'article	11H

**Description**
**Exécution:**

**Affûtage GUN.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 2 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 12 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	3
Pas de filetage	2 mm
Ø perçage	12 mm
Filetage Ø	14 mm
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Longueur totale L	110 mm
Carré corps □	9 mm

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	42 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M14
Revêtement	nituré et vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Taraud

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		