

 KOMET

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, Ø Dc: 15mm

Données de commande

N° commande	236614 15
GTIN	4047109278158
Classe d'article	24P

Description
Exécution:
Tolérance d'alésage : $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.**
- **Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.**
- **Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.**
- **Possibilité de perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm. \varnothing maximal possible par sélection = $D + 0,5$ mm.**

Utilisation:

- **Pour des conditions d'usinage extrêmes.**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.

Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Description technique

Long. utile L_1	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 5IP1 (0,38 Nm)
\varnothing queue D_s	20 mm
Long. queue L_s	50 mm

Code ISO plaquette	SOGX 040204 10-...
Nombre de dents Z	1
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	15
pour Ø pouce	19/32 pouce
Longueur de col L _A	44 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	2×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 5IP1	239652 5IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm	211750 0,38