

Garant
Taraud machine, non revêtu, UNF: 5/8-18

Données de commande

N° commande	138000 5/8-18
GTIN	4045197080370
Classe d'article	11H

Description
Exécution:
Modèle robuste, avec hélice à droite 20°. HSS-E
Utilisation:
Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 374

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 15,88 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage: 14,5 mm

Description technique

Filets au pouce	18
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	15,88 mm
Ø perçage	14,5 mm
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 374

Ø queue D _s	12 mm
Longueur totale L	100 mm
Carré corps □	9 mm
Profondeur de filetage	31,76 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	5/8-18 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Angle d'hélice	20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

