

## Garant

### Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 300/10



#### Données de commande

N° commande	171000 300/10
GTIN	4045197094780
Classe d'article	11R

#### Description

##### Exécution:

**GARANT** – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

Denture: normal

Largeur: 25 mm

Epaisseur: 1,6 mm

Ø trou de serrage: 8,5 mm

#### Description technique

Ø trou de serrage	8,5 mm
Largeur	25 mm
Dents / pouce	10
Longueur L	300 mm
Epaisseur	1,6 mm
Denture	normal
Type d'outils	HSS
Type de produit	Lames de scie machine

#### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
av. arrosage max.	adaptée