



Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 3×D, Ø DC m7: 14mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 236615 14 |
| GTIN | 4047109277519 |
| Classe d'article | 24P |

Description

Exécution:

- **Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.**
- **Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.**
- **Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.**
- **Possibilité de perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm. Ø maximal possible par sélection = $D + 0,5$ mm.**

Tolérance d'alésage: ØD – 0,1 / + 0,2

Utilisation:

- **Pour des conditions d'usinage extrêmes.**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.

Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Description technique

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Long. queue L_s | 50 mm |
| Ø queue D_s | 20 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Nombre de dents Z | 1 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Long. utile L ₁ | 42 mm |
| Code ISO plaquette | SOGX 040204 10-... |
| Série | KUB Pentron® |
| Ø nom. D | 14 |
| Longueur de col L _A | 55 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D |
| Queue | ISO 9766 |
| Application de perçage | Centrage sous condition |
| Application de perçage | Convexe sous condition |
| Application de perçage | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage | Perçage en paquet sous condition |
| Application de perçage | Sortie en oblique sous condition |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP | 674252 5IP |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 5IP1 | 239652 5IP1 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm | 211750 0,38 |