



## Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6HX, TiAlN, M: M6



### Données de commande

N° commande	139132 M6
GTIN	4045197446572
Classe d'article	12H

### Description

#### Exécution:

Réf. M1–M1,4 – **Classe de tolérance** : ISO 1X / 4HX

**DIN 2174** (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage valeur indicative: 5,55 mm

### Description technique

Filetage Ø	6 mm
Nombre de goujures	5
Nombre de dents Z	5
Pas de filetage	1 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Carré corps □	4,9 mm
Longueur totale L	80 mm
Ø perçage valeur indicative	5,55 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Profondeur de filetage	9 mm

Taille de filetage	M6
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	23 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	23 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	11 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

