



## Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, M: M2,5



### Données de commande

N° commande	132170 M2,5
GTIN	4045197265371
Classe d'article	11H

### Description

#### Exécution:

#### Affûtage GUN.

**Guide d'entrée avec une rainure de lubrification**, mais sans goujures. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 132180.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,45 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 50 mm

Ø queue: 2,8 mm

Carré corps: 2,1 mm

Ø perçage: 2,05 mm

### Description technique

Filetage Ø	2,5 mm
Nombre de dents Z	2
Ange d'attaque	50 degré
Ø perçage	2,05 mm
Nombre de goujures	2
Pas de filetage	0,45 mm

Norme	DIN 371
Ø queue	2,8 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	50 mm
Carré corps	2,1 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	5 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M2,5
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu