



Meuleuse droite pneumatique G2414, Ø pinces de serrage 6 mm courte, Type: S200



Données de commande

N° commande	079447 S200
GTIN	7322590013615
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très **silencieuse**. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l'application entre **8500 et 25000 tr/min**.

Modèle compact, longueur 215 mm.

Ø pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	540 l/min
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Référence fabricant	G2414 S200
Puissance de décharge	900 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Niveau sonore	81 dB(A)
Poids	0,78 kg
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

079459 6