

Garant**Jeu de 6 fraises à lamer en coffret, Type: DF****Données de commande**

N° commande	156420 DF
GTIN	4045197087973
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Assortiment des fraises les plus courantes **pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Fraise à lamer 156020 **DF** = trou débouchant de qualité **fine**

Contenu:

Fraise à lamer ($\emptyset \times \emptyset$ pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5x3,2; 8x4,3; 10x5,3; 11x6,4; 15x8,4; 18x10,5

Description technique

Type	DF
Nombre de dents Z	3
Angle de pointe	180 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 373
Queue	Queue cylindrique avec h9

Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à lamer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Fraise à lamer DIN pour trous débouchants Ø fraise D1 × Ø pilote D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5