

Garant
Taraud machine, non revêtu, M: M27

Données de commande

N° commande	134600 M27
GTIN	4045197075574
Classe d'article	11H

Description
Exécution:
Modèle robuste, avec hélice à droite 15 – 20°. Réf. M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Carré corps □: 16 mm

Ø perçage: 24 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	27 mm
Ø perçage	24 mm
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	3 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	20 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	16 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	54 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M27
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Angle d'hélice	15-20 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		