



Taraut machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2



Données de commande

N° commande	139142 M2
GTIN	4045197446626
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).

Classe de tolérance: ISO 3X / 6GX = **surcoté de 0,02 – 0,04 mm.**

Utilisation:

Pour pièces à protéger par une **couche galvanoplastique** ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Classe de tolérance: ISO 3X 6GX

Pas de filetage: 0,4 mm

Longueur totale L: 45 mm

Ø queue D_s : 2,8 mm

Carré corps \square : 2,1 mm

Ø perçage valeur indicative: 1,85 mm

Description technique

Filetage Ø	2 mm
Pas de filetage	0,4 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Ø queue D_s	2,8 mm
Carré corps \square	2,1 mm
Longueur totale L	45 mm
Ø perçage valeur indicative	1,85 mm

Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Profondeur de filetage	3 mm
Taille de filetage	M2
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	23 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		

av. arrosage max.

adaptée