

Garant
Micro-fraise carbure monobloc GARANT Diabolo, TiAlN, Ø DC×L1: 1X4mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 201632 1X4 |
| GTIN | 4062406386474 |
| Classe d'article | 11X |

Description
Exécution:
GARANT Diabolo:

Géométrie spéciale, revêtement et carbure **pour l'usinage dur hautes performances.**

Egalement idéales pour l'**usinage de cuivre électrolytique.** Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.

Angle d'épaulement $\alpha = 16^\circ$.

Queue très stable pour des durées de vie plus élevées.

Tolérances:

· **Ø de positionnement libre: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur a_p !

Valeurs pour:

Rainures pleines: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p\text{ corr}}$

Dressage: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p\text{ corr}}$

Pour calculer la vitesse d'avance v_f , utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex.: $v_f = 18000$ [tr/min] × f_z [mm/dent] × z

Description technique

| | |
|--|----------|
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré |
| Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 65 HRC | 0,017 mm |
| Angle d'hélice | 30 degré |
| Facteur de correction $a_{p\text{ corr}}$ | 1 |
| Vitesse de coupe v_c dans l'acier < 65 HRC | 52 m/min |

| | |
|--|---|
| Tolérance Ø nominal | 0 / -0,005 |
| Ø de détalonnage D ₁ | 0,95 mm |
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Queue | DIN 6535 HA avec h5 |
| Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,022 mm |
| Ø dents D _c | 1 mm |
| Longueur de col L ₁ avec détalonnage | 4 mm |
| Longueur totale L | 54 mm |
| Longueur de coupe L _c | 1,5 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Série | Diabolo |
| Revêtement | TiAlN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme | Norme usine |
| Type | H |
| Largeur de passe a _e pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D |
| Largeur de passe a _e pour le dressage | 0,1×D pour le dressage |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | rouge |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 750 N/mm ² | moyennement adaptée | 200 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 200 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 190 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 170 m/min | P |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Acier < 50 HRC | adaptée | 120 m/min | H |
| Acier < 55 HRC | adaptée | 100 m/min | H |
| Acier < 60 HRC | adaptée | 72 m/min | H |
| Acier < 65 HRC | adaptée | 55 m/min | H |
| Acier < 67 HRC | adaptée | 50 m/min | H |
| Acier < 70 HRC | adaptée | 45 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | M |
| CuZn | moyennement adaptée | 140 m/min | N |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |