

Garant**Jeu de 6 fraises à lamer en coffret, Type: K****Données de commande**

N° commande	156420 K
GTIN	4045197087997
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Assortiment des fraises les plus courantes **pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Fraise à lamer 156220 K = perçage

Contenu:

Fraise à lamer (Ø×Ø pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Description technique

Nombre de dents Z	3
Type	K
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe	180 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 373
Queue	Queue cylindrique avec h9

Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à lamer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Fraise à lamer DIN pour avant-trous Ø fraise D1 × Ø pilote D2 11X5 mm	156220 11X5