

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un a_p de 2,5 mm.

Code ISO plaquette: RPKT 10T3MOT

Type: UNI

Description technique

Type	UNI
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RPKT 10T3MOT
Nuance	HB7635
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		