

## Garant

### Foret court étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M4F



## Données de commande

N° commande	125050 M4F
GTIN	4045197265548
Classe d'article	11E

## Description

### Exécution:

**Excellente stabilité – Longueur de chanfreinage suivant DIN 8378.** Alignement précis grâce à des **tolérances de concentricité strictes** entre le Ø de perçage et de lamage.

### Utilisation:

**Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques.** Pour perçage d'avant-trous de taraudage suivant DIN 336 p. 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n'attaque pas l'arête vive de l'alésage.

Réf. **F: avant-trous de taraudage** pour **taraud à refouler** suivants.

## Description technique

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/tr
Ø D <sub>2</sub> 2ème étage avec chanfrein h8	4,5 mm
Ø D <sub>1</sub> 1er étage avec chanfrein h8	3,7 mm
Pour filetages	M4F
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	24 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Longueur totale L	66 mm
Arrosage interne	non
Nombre de dents Z	2
Hauteur d'étage L <sub>1</sub> 1. étage	11,4 mm

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 8378
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage	90 degré
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit	Forets étagés

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	260 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	180 m/min	N

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	moyennement adaptée