

Garant**Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 1,5xD, à droite, Ø DC: 18mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 268404 18 |
| GTIN | 4062406392482 |
| Classe d'article | 21X |

Description**Exécution:**

Queue cylindrique.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
- Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 44 (IP10; 2 Nm) |
| Long. utile L ₁ | 27 mm |
| Plaquette adaptée | ZCMX 09.. |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Ø nom. D | 18 mm |
| Longueur totale L | 135 mm |
| Série | "4 en 1" |
| Type d'utilisation | à droite |

| | |
|------------------|-----------------|
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 43 | 269028 43 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 44 | 269028 44 |