

Garant**XNEX 080608, HB7525, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour **opérations de dressage**.

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 4 mm

Avance f_z par dent: 0,18 mm

Epaisseur plaquette S: 6.35 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,18 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	ST900
Epaisseur plaquette S	6.35 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	335 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		