

**Garant**
**XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400**


## Données de commande

N° commande	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Plaquette en carbure double face 2x3 arêtes pour **opérations de dressage**.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,21 mm

Epaisseur plaquette S: 6.35 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,21 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	6.35 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB7515

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Revêtement	CVD
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	270 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		