

**Garant****XNEX 080608, HB7635, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Plaquette en carbure double face 2x3 arêtes pour **opérations de dressage**.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Description technique

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,13 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	6.35 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		