

Garant**Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, Gauche, Ø DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	268409 25
GTIN	4062406392659
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Queue cylindrique **avec collerette**.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
- Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
- Lors du perçage au-delà du Ø nominal, des résidus de matière subsistent.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Ø nom. D	25 mm
Long. queue L _s	60 mm
Long. utile L ₁	56 mm
Ø queue D _s	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
Plaquette adaptée	ZCMX 13..

Longueur de col L _A	73 mm
Série	"4 en 1"
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 43	269028 43
Jeu de vis pour plaquettes Type 45	269028 45