

**Garant****ZCMX 130408, Nuance: HBZ035**

## Données de commande

N° commande	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Classe d'article	21E

## Description

### Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Revêtement	PVD
Avance $f$ perçage	0,03 - 0,12 mm
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	ZCMX 130408

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 190 m/min
Application principale	P
Nuance	HBZ035
Avance f tournage	0,1 - 0,3 mm
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage