



## Meuleuse droite pneumatique G2424, Ø pinces de serrage 6 mm longue, Type: S150



### Données de commande

N° commande	079448 S150
GTIN	7322590019877
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

**Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse.** Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l'application entre **8500 et 25000 tr/min.**

Avec broche longue et mince, idéale pour les alésages, longueur 317 mm.

**Ø pinces de serrage 6mm.**

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

#### Pièce(s) de rechange:

#### Sélection de kits d'entretien:

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Référence fabricant	G2424 S150
Puissance de décharge	750 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Poids	0,96 kg

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	432 l/min
Niveau sonore	76 dB(A)
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

## Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

079459 6