

**Garant****ZCMX 130408, Nuance: HBZ025**

## Données de commande

N° commande	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Classe d'article	21E

## Description

### Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

## Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Nuance	HBZ025
Revêtement	PVD
Code ISO plaquette	ZCMX 130408
Avance f perçage	0,03 - 0,12 mm

Avance f tournage	0,1 - 0,3 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 210 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage