

Garant**ZCMX 130408, Nuance: HBZ140**

Données de commande

N° commande	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Classe d'article	21E

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Description technique

Nuance	HBZ140
Avance f perçage	0,03 - 0,12 mm
Code ISO plaquette	ZCMX 130408
Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	PVD
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 190 m/min
Avance f tournage	0,1 - 0,3 mm

Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Pour Ø d'outil D _c	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage