

**Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D: 40/4mm****Données de commande**

N° commande	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Classe d'article	220

**Description****Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Sans arrosage interne.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	AP.. 16..
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	4
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812
--------------------------------------	--------