



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 1



### Données de commande

N° commande	338420 1
GTIN	4045197812216
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 374/376	M4
Rallonge $K_2$	4,9 mm
Rallonge Ø $D_3$	6 mm
Rallonge $L_3$	130 mm
Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Pour Ø queue filetage $d_2$	2,8 mm
Rallonge $L_2$	60 mm

Type de produit

Horex rallonge micrometre