



Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D: 20/3mm



Données de commande

N° commande	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Classe d'article	220

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	37 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Ø dents D_c	20 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,96 degré
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	14,85 mm
Longueur totale L_{tot}	90 mm
Nombre de dents Z	3
Ø D_3	17 mm
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
--------------------------------------	--------