

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M20

Données de commande

N° commande	130150 M20
GTIN	4045197065469
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 2,5 mm

Longueur totale L: 95 mm

Ø queue D_s: 16 mm

Carré corps □: 12 mm

Ø perçage: 17,5 mm

Description technique

Filetage Ø	20 mm
Pas de filetage	2,5 mm
Ø perçage	17,5 mm
Norme	DIN 352

Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	95 mm
Carré corps □	12 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	40 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M20
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	A
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		

Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée