



## Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D: 40/6mm



### Données de commande

N° commande	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Classe d'article	220

### Description

#### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

### Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,41 degré
Nombre de dents Z	6
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	78 mm
$\varnothing$ dents $D_c$	40 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	77 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 1003..

Ø fixation	16 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	34,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
--------------------------------------	--------