

Garant
GARANT Master Alu SlotMachine fraisetorique carbure monobloc HPC / TPC, DLC, Ø e8 DC / R1: 10/0,5mm

Données de commande

N° commande	206258 10/0,5
GTIN	4062406398323
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux non ferreux à copeaux longs.

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat micrograin innovant.

Description technique

Ø queue D_s	10 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Longueur de col L_1 avec détalonnage	50 mm
Ø de détalonnage D_1	9,5 mm
Longueur totale L	90 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,12 mm
Ø dents D_c	10 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z	3
Longueur de coupe L_c	41 mm
Rayon de coupe R_1	0,5 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,1 mm

Série	Master Alu
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profil de fraise	WR
Tolérance Ø nominal	e8
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	Adapté	450 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	380 m/min	N
PA 66	moyennement adaptée	120 m/min	N
PEEK	moyennement adaptée	100 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N
CuZn	Adapté	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		

à sec	moyennement adaptée
Air	Adapté