



Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M30



Données de commande

N° commande	132680 M30
GTIN	4062406373931
Classe d'article	12I

Description

Exécution:

Affûtage GUN.

Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Taraud universel HOLEX Pro Tap.

Exécution robuste pour un large éventail de matériaux.

Taraud HSS-E optimisé avec revêtement TiN réduisant le frottement. Classe de tolérance: ISO 2 6H

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3,5 mm

Longueur totale L: 180 mm

Ø queue D_s: 22 mm

Carré corps □: 18 mm

Ø perçage: 26,5 mm

Description technique

Type de filetage	M
Carré corps □	18 mm
Filetage Ø	30 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de goujures	4

Profondeur de filetage	90 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Norme	DIN 376
Ø queue D _s	22 mm
Taille de filetage	M30
Ø perçage	26,5 mm
Pas de filetage	3,5 mm
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	24 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	25 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	10 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	24 m/min	P

Acier < 750 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		