



Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX, TiAlN, M: M16



Données de commande

N° commande	139182 M16
GTIN	4045197446817
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 2 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 12 mm

Carré corps □: 9 mm

Ø perçage valeur indicative: 15,1 mm

Description technique

Filetage Ø	16 mm
Nombre de dents Z	7
Nombre de goujures	7
Pas de filetage	2 mm
Ø queue D _s	12 mm
Carré corps □	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage valeur indicative	15,1 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Profondeur de filetage	48 mm
Taille de filetage	M16
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	23 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

