

Garant
Taraud machine carbure, non revêtu, M: M4

Données de commande

N° commande	132570 M4
GTIN	4045197072009
Classe d'article	11H

Description
Exécution:
Très rigides, avec entrée courte (2 – 3 filets). Carbure monobloc.
Avantage(s):
Guidage optimal.

Type de filetage: M

Type d'outils: Carbure

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 63 mm

 Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	4 mm
Ø perçage	3,3 mm
Pas de filetage	0,7 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	63 mm

Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	Carbure
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Blanc
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	16 m/min	K
CuZn	adaptée	20 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		