



Taraut machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX, TiAlN, M: M3,5



Données de commande

N° commande	139182 M3,5
GTIN	4045197446749
Classe d'article	12H

Description

Exécution:

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,6 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 4 mm

Carré corps □: 3 mm

Ø perçage valeur indicative: 3,25 mm

Description technique

Filetage Ø	3,5 mm
Nombre de goujures	2
Pas de filetage	0,6 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue D _s	4 mm
Carré corps □	3 mm
Longueur totale L	56 mm
Ø perçage valeur indicative	3,25 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX

Profondeur de filetage	10,5 mm
Taille de filetage	M3,5
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	23 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	11 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	12 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

