

Garant**Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type E
6HX, TiN, M: M5****Données de commande**

N° commande	139185 M5
GTIN	4045197509215
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

Type E (entrée: 1,5 – 2 filets). Pour taraudage jusqu'en limite de fond de trous borgnes.

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L: 70 mm

\varnothing queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

\varnothing perçage avec valeur indicative: 4,65 mm

Description technique

Filetage \varnothing	5 mm
Pas de filetage	0,8 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
\varnothing queue D _s	6 mm
Carré corps □	4,9 mm
Longueur totale L	70 mm

Ø perçage avec valeur indicative	4,65 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Profondeur de filetage	15 mm
Taille de filetage	M5
Revêtement	TiN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	E
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauds à refouler