

Garant GREENPLUS

Jointoyage 6GP38, Contenance: 250ml**Données de commande**

N° commande	088069 250
GTIN	4062406423582
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP38**. Produit universel à durcissement rapide présentant une résistance maximale aux cisaillement statiques et aux charges dynamiques. Conçu pour la fixation des engrenages, des poulies et des produits de jointoyage pour arbres et rotors de moteurs électriques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Viscosité dynamique	3000 - 6000 mPas
Couple initial de décollement min.	40 Nm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	250 ml

Utilisable après	1 - 3 h
Point d'éclair	100 °C
Ecart maximal	0,25 mm
pour matériau	Métallurgie
Couleur	vert
Température de stockage	5 - 23 °C
pour applications	Jointoyage
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
Base chimique	Méthacrylates
Maniabilité après	5 - 15 min
Plage de températures	-55 - 180 °C
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Forme	liquide
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,09 g/cm ³
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	durcissement rapide
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage